


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.169 Kiinnityskulma

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.169 - Kiinnityskulma VX IT 19":n profiilikiskoille

Asennuskulma VX IT 19" profiilikiskoille, VX IT -verkko-/palvelinkaapeissa.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 5302.169
Rakenne	VX IT 19 tuuman standard-profiilikiskolle
Hyödyt	Profiilikiskojen potentiaalintasaus toteutetaan suoraan kiinnityksellä
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:	Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1 kg
Bruttopaino	1,194 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Asennuskulma VX IT 19" profiilikiskoille dynamic, tuumamittaisten profiilikiskojen kiinnitykseen, standard, VX IT -verkko-/palvelinkaapeissa, 800 mm leveä. Kiinnitys tapahtuu räkeissä, joiden leveys on 800 mm, ylhäältä ja alhaalta poikkikiskoon.

Hyväksynnät

Selitykset

Valmistajan vakuutus