


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.169 Kiinnityskulma

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.169 - Kiinnityskulma VX IT 19":n profiilikiskoille

Mounting bracket for mounting 482.6 mm (19") mounting angles in VX IT network/server racks.

## ominaisuudet

Tilausnro	VX 5302.169
Rakenne	VX IT 19 tuuman standard-profiilikiskolle
Hyödyt	Profiilikiskojen potentiaalintasaus toteutetaan suoraan kiinnityksellä
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:	Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1 kg
Bruttopaino	1,194 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Asennuskulma VX IT 19" profiilikiskoille dynamic, tuumamittaisten profiilikiskojen kiinnitykseen, standard, VX IT -verkko-/ palvelinkaapeissa, 800 mm leveä. Kiinnitys tapahtuu räkeissä, joiden leveys on 800 mm, ylhäältä ja alhaalta poikkikiskoon.

# Hyväksynnät

---

Selitykset

Valmistajan vakuutus