


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.170 Kannatinkisko

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.170 - Kannatinkisko VX IT:lle

ominaisuudet

Tilausnro	VX 5302.170
Tuotekuvaus	Profiilikiskojen kiinnittämiseen kaappeihin, joiden syvyys >1 000 mm ja leveys 800 mm, jos käytetään syvyyssuuntaisia kiskoja. Kannatinkiskoa käytetään jakamaan kuorma tasaisemmin verkko-/ palvelinkaapeissa.
Tekniset tiedot	Pyöreät ja nelikulmaiset rei'itykset sivulla
Materiaali	teräslevy
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Kannatinkisko ruuvataan poikittain keskelle syvyyssuuntaisten kiskojen alle runkoon
Sopii:	Leveys: = 800 mm Syvyys: > 1.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,83 kg
Bruttopaino	0,961 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Support rail for VX IT, for attachment of mounting angles in enclosures with depth > 1000 mm and width 600 mm or 800 mm when depth stays are deployed. The support rail improves load distribution