

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.204

Asennuspaneeli, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.204 - Asennuspaneeli, 482,6 mm (19")

Pienten asennusyksiköiden nopeaan integroimiseen 19"-tason sisällä, esim. potentiaalintasauskiskot, jakorasiat, sähköiset pienkomponentit jne.

ominaisuudet

Tilausno	DK 5302.204
Tuotekuvaus	Pienten asennusyksiköiden nopeaan integroimiseen 19 tuuman tason sisällä, esim. potentiaalintasauskiskot, jakorasiat, sähköiset pienkomponentit jne. Komponenttien helppo ruuvikiinnitys integroituun 25 mm:n järjestelmärei'itykseen.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Width mounting surface	450 mm
Asennusmitat	Installation depth for components: 430 mm
Korkeusyksiköt	1 U
Asennuskorkeus komponenteille	1 U
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,35 kg
Bruttopaino	0,365 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Mounting panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005