

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.322 Kaapelihylly

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.322 - Kaapelihylly VX, VX IT

Kaapelien kiinnitykseen ja ohjaukseen verkko- ja palvelinsovelluksissa.



ominaisuudet

Tilausnro	VX 5302.322
Hyödyt	Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja. Vaihtoehtoisesti ruuvikiinnitteinen. Integroitu monitoimireikä kaapeliohjauselementtien kiinnitykseen Integroitu kiinnitysaukko PDU-iden kiinnitykseen 7 HE - rasterimitassa avainurakiinnittimen kautta
Käyttöalueet	Pystysuoraan kaapeliohjaukseen ja jännityksen poistoon verkko- ja palvelinsovelluksissa
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	VX IT -runkorakenne katto- ja pohjakehikon välissä, koko rungon matkalla 800 mm leveissä VX IT -kaapeissa on vaihtoehtona ruuviliitos ylemmän ja alemman syvyystuen välillä

ominaisuudet

Asennusohje	Asennetaan kaapin koko syvyydelle runkotelineeseen pikakiinnityksellä. Asennettaessa 800 mm leveisiin kaappeihin ylimääräinen kiinnitys 19 tuuman rakenteen syvyysuuntaiseen kiskoon on mahdollinen
Mitat	Leveys: 265 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX IT Korkeus: ≥ 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	6,8 kg
Bruttopaino	7,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	27,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	83024200
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703
Tuotekuvaus	Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening