

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5303.134

## Verkko-/palvelinkaappi VX IT

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5303.134 - Verkko-/palvelinkaappi VX IT Laiteovella, IP55, 19" profiilikiskoilla standard

VX IT verkko-/palvelinkaappi, suunniteltu kaappikohtaista jäähdytystä varten. 19 tuuman sisärakenne, standard-kokoonpanossa 19 tuuman profiilikiskot saatavissa eri mittaisina ja kotelointiluokkaan IP 55 asti.



## ominaisuudet

|                |   |
|----------------|---|
| Tilausnro      | VX 5303.134   |
| Materiaali     | teräslevy<br>Alumiini<br>Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm<br>Etuovi: alumiinia, 1,25 mm<br>Takaovi: teräslevy, 1,5 mm  |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu<br>Sisärakenne: Maalattu<br>Takaovi ja katto: Pohjamaalattu, pulverimaalaus<br>Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu                               |
| General colour | RAL 7035  |
| Väri           | Kotelokehys, takaovi ja katto: RAL 7035<br>Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005<br>Sisärakenteet: RAL 9005<br>Kahva ja saranat: RAL 9005 |

# ominaisuudet

|  |   |
|--|---|
| Toimitus   | VX kaappirunko ovilla ja kattolevyllä<br>Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat<br>Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat<br>Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E<br>Profiilikiskot, 482,6 mm (19")<br>Kattolevy, yksiosainen, umpinainen<br>Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen<br>Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen)<br>12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)<br>25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)<br>IPPC-lava |
| Mitat  | Leveys: 800 mm<br>Korkeus: 1.200 mm<br>Syvyys: 800 mm   |
| Korkeusyksiköt                                     | 24 U  |
| Korkeusyksiköt                                     | 24 U  |
| Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana | 150 mm / 130 mm   |
| Instalation position in 19" area                   | eteen ja taakse   |
| Tasojen etäisyys (toimitettaessa)                  | 520 mm  |
| 19":n kiinnitys                                    | Poikkipalkkiin, ruuvikiinnitys ylhäältä ja alhaalta   |
| Rakenne  | Normaali  |
| Kattotyyppi  | yksiosainen, umpinainen   |
| Takaoven toteutus                                  | Teräslevyovi, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat   |
| Etuoven toteutus                                   | Alumiininen laiteovi, umpinainen, yksiosainen, 180°:n saranat   |
| Asennuskulma                                       | 19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin   |
| Pohjatyypit  | Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen  |
| Rakenne 19"-taso(t)                                | eteen ja taakse   |
| Profiilikiskojen sijainnin toteutus                | 19" taso edessä ja takana   |
| Kuormitettavuus                                    | 8 000 N   |

# ominaisuudet

|  |   |
|--|---|
| Enimmäiskuormitettavuus<br>(staattinen) kaappia kohden UL<br>2416:n mukaan | 8 000 N   |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n<br>mukaan                                  | IP 55 vain rivitystiivistyksen tai ruuvattujen sivuseinien yhteydessä   |
| IK-koodi   | IK08  |
| Ohje   | Rivitetessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°  |
| Pohjamateriaali  | Teräslevy   |
| Pakkausyksikkö   | 1 kpl   |
| Nettopaino   | 78,9 kg   |
| Bruttopaino  | 90,8 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)  | 223,7 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Ohje PCF-luokkaan  | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti<br>tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse  |
| Tullitariffinimike   | 94032080  |
| ETIM 9   | EC002499  |
| ECLASS 8.0   | 27180207  |
| Tuotekuvaus  | Palvelinkaappi VX IT lasiovella, 19" standard-profiilikiskot edessä ja<br>takana, LxKxS: 800 x 1200 x 800 mm, 24 U, IP 55. Yksiruutuinen<br>turvalasi edessä, Teräslevyovi takana. Komfort-kahvat<br>puoliprofiilisylinterille 3524 E. Kattolevy umpinainen. 12 x 19"<br>korimutteri, 1 U + 25 torx-ruuvia. |

## Hyväksynät

|               |  |
|---------------|--|
| Hyväksynät    | UL + C-UL (listed)   |
| Sertifikaatit | Negative Certificate<br>Pintakäsittely<br>Kotelointiluokka |

# Hyväksynät

---

Selitykset

Valmistajan vakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK