

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5304.116

## Verkko-/palvelinkaappi VX IT

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5304.116 - Verkko-/palvelinkaappi VX IT rei'itetyillä ovilla, 19 tuuman standard-profiilikiskoilla

VX IT verkko-/palvelinkaappi, rei'itetyillä ovella, tiloihin joissa huone- tai käytäväjäähdytys. 19-tuumainen sisärakenne, syvyysäädettävät 19 tuuman profiilikiskot standard-mallissa, saatavana eri mitoissa.



## ominaisuudet

Tilausno	VX 5304.116
Rakenne	tuuletettu Normaali 19":n profiilikiskoilla
Materiaali	teräslevy Alumiini Etuovi: alumiinia, 1,25 mm Takaovi: teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenne: Maalattu Takaovi ja katto: Pohjamaalattu, pulverimaalaus Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
General colour	RAL 7035

# ominaisuudet

Väri	Kotelokehys, takaovi ja katto: RAL 7035 Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005 Sisäasennus, tuuletusritilä edessä: RAL 9005 Kahva ja saranat: RAL 9005
Toimitus	VX kaappirunko ovilla ja kattolevyllä Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), 180°-saranat Teräslevyovi takana, ilmanvaihdolla (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %) Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E Profiilikiskot, 482,6 mm (19") Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuulettimesta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, kaapeliläpivienti syvyys suunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle. Teräslevyovi, ilmanvaihdolla, yksiosainen, 130°:n saranat
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 1.000 mm
Korkeusyksiköt	24 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	87 mm / 720 mm
Instalation position in 19" area	eteen ja taakse
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	720 mm
19":n kiinnitys	Syvyys suuntaiseen kiskoon, ruuvikiinnitys ylhäältä ja alhaalta
Rakenne	Normaali
Kattotyyppi	moniosainen, kaapeliläpivienti syvyys suunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle
Etuoven toteutus	Alumiini-teräslevyovi, ilmanvaihdolla, yksiosainen, 180°:n saranat

# ominaisuudet

Asennuskulma	19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin
Pohjatyyppi	avoin
Rakenne 19"-taso(t)	eteen ja taakse
Profiilikiskojen sijainnin toteutus	19" taso edessä ja takana
Kuormitettavuus	15 000 N
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan	12 000 N
Ohje	Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	58,76 kg
Bruttopaino	73,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	180,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	Palvelinkaappi VX IT rei'itetyillä ovilla, 19" standard-profiilikiskot edessä ja takana, LxKxS: WHD: 800 x 1200 x 1000 mm, 24 U. Alumiini-teräsovi edessä, Teräslevyovi takana. Komfort-kahvat puoliprofiilisylinterille 3524 E. Kattolevy: harjakset + paikka kattotuulettimelle. 12 x 19" korimutteri, 1 U + 25 torx-ruuvia.

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------

# Hyväksynät

---

Sertifikaatit

Pintakäsittely

---

Selitykset

Valmistajan vakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK