


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5307.157

Verkko-/palvelinkaappi VX IT

Osavaltio: 18.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5307.157 - Verkko-/palvelinkaappi VX IT laiteovella, esiasennetulla 482.6 mm (19") kääntökehyksellä

VX IT verkko-/palvelinkaappi, suunniteltu kaappikohtaista jäähdytystä varten. Käytännöllinen varustelu, esiasennus sisältyy. 19-tuumainen, 19 tuuman kääntökehykset 19 tuuman komponenttien suoraan käyttämiseen taustapuolelta 130°:n avautumiskulman avulla.



ominaisuudet

Tilausno	VX 5307.157
Materiaali	teräslevy Alumiini Muovi Laitteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm Etuovi: alumiinia, 1,25 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenne: Maalattu Takaseinä ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
General colour	RAL 7035
Väri	Johdinkehys, takaseinä ja katto: RAL 7035 Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005 Sisäasennus, jalusta: RAL 9005 Kahva ja saranat: RAL 9005

ominaisuudet

Toimitus	<p>Kaappirunko ovilla ja kattolevyllä Alumiininen laiteovi edessä (180°), Komfort-kahvalla puoliprofilisylinteriä ja turvalukkoa 3524 E varten Takaseinä Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyys suunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle. Pohjamoduuli edessä asennettu säleiköksi Suuri kääntökehys, sivuttainen peitelevy 482,6 mm:n (19":n) asennuskomponenttien asennukseen hyödynnettäessä koko kaappikorkeus, 130° Sivuseinät, yksiosaiset, ruuvikiinnitys Jalustan ilmastoitu peitelevy 100 mm Jalustan peitelevyt sivulle Jalustan kulmapalat ja peitelevyt eteen ja taakse, kulma- ja rivityssuojat kuuluvat toimitukseen 4 säätöjalkaa M12 jalusta-adapterilla (sis. toimitukseen) Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuuletin katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) 4 kombi-kiskoa sisemmälle ja ulommalle asennustasolle, sopii kaapin syvyyteen (sis. toimitukseen) 10 kaapelinojhaussankaa, metallia 125 x 65 mm (sis. toimitukseen) IPPC-lava Pohjamoduuli edessä asennettu säleiköksi, syvyys 175 mm</p>
Mitat	<p>Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm</p>
Korkeusyksiköt	40 U
Korkeus, sis. jalusta	2 100 mm
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	150 mm / 520 mm
Rakenne	Swivel frame
Kattotyyppi	moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyys suunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle
Takaoven toteutus	Takaseinä

ominaisuudet

Etuoven toteutus	Alumiininen laiteovi, umpinainen, yksiosainen, 180°:n saranat
Asennuskulma	kääntökehys
Pohjatyyppi	Pohjamoduuli edessä asennettu säleiköksi
Rakenne 19"-taso(t)	Kääntökehys 482,6 mm (19"), asennettu
Kuormitettavuus	3 500 N
IK-koodi	IK08
Ohje	Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	138 kg
Bruttopaino	150 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	369,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	Palvelinkaappi VX IT lasiovella, 19" kääntökehyksellä, LxKxS: 800x2000+100x800 mm, 40 U, esiasennettu. Yksiruutuinen turvalasi edessä, takaseinä. Komfort-kahva puoliprofiilisynterille 3524 E. Kattolevy: harjakset + paikka kattotuulettimelle. 12 x 19" korimutteri, 1 U + 25 torx-ruuvia. Rei'itetty sokkeli.

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Negative Certificate Pintakäsittely

Hyväksynät

Selitykset

Valmistajan vakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK