

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5309.166

Verkko-/palvelinkaappi VX IT

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5309.166 - Verkko-/palvelinkaappi VX IT rei'itetyillä ovilla, esiasennettu, 19 tuuman standard-profiilikiskoilla

VX IT verkko-/palvelinkaappi, rei'itetyillä ovella, tiloihin joissa huone- tai käytäväjäähdytys. Käytännöllinen varustelu, esiasennettu. 19 tuuman sisärakenne, syvyys säädettävät 19 tuuman profiilikiskot, standard-mallissa asennettu eteen ja taakse.



ominaisuudet

Tilausno	VX 5309.166
Materiaali	teräslevy Alumiini Muovi Etuovi: alumiinia, 1,25 mm Takaovi: teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenne: Maalattu Takaovi ja katto: Pohjamaalattu, pulverimaalaus Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
General colour	RAL 7035
Väri	Kotelokehys, takaovi ja katto: RAL 7035 Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005 Sisäasennus, tuuletusritilä edessä, jalusta: RAL 9005 Kahva ja saranat: RAL 9005

ominaisuudet

Toimitus	<p>VX kaappirunko ovilla ja kattolevyllä Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), 180°-saranat Teräsovi takana, ilmanvaihdolla (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E 482,6 mm:n (19 tuuman) standard-profiilikiskon ylä- ja alaosa kiinnitetään edessä ja takana syvyysuuntaiseen kiskoon Sivuseinät, yksiosaiset, ruuvikiinnitys Kattolevy, moniosainen, kaapeliläpivienti syvyysuunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle. Pohjamoduuli edessä asennettu säleiköksi Jalustan ilmastoitu peitelevy 100 mm Jalustan peitelevyt sivulle Jalustan kulmapalat ja peitelevyt eteen ja taakse, kulma- ja rivityssuojat kuuluvat toimitukseen 4 säätöjalkaa M12 jalusta-adapterilla (sis. toimitukseen) Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) 4 kombi-kiskoa sisemmälle ja ulommalle asennustasolle, sopii kaapin syvyyteen (sis. toimitukseen) 10 kaapelinohjaussankaa, metallia 125 x 65 mm (sis. toimitukseen) IPPC-lava Pohjamoduuli edessä asennettu säleiköksi, syvyys 75 mm</p>
Mitat	<p>Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 1.000 mm</p>
Korkeusyksiköt	42 U
Korkeusyksiköt	42 U
Korkeus, sis. jalusta	2 100 mm
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	87 mm / 193 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	720 mm
Rakenne	esiasennettu

ominaisuudet

Kattotyyppi	moniosainen, kaapeliläpivienti syvyysuunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle
Takaoven toteutus	Teräslevyovi, ilmanvaihdolla, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat
Etuoven toteutus	Alumiini-teräslevyovi, ilmanvaihdolla, yksiosainen, 180°:n saranat
Asennuskulma	19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin
Pohjatyyppe	Pohjamoduuli edessä asennettu säleiköksi
Profiilikiskojen sijainnin toteutus	19" taso edessä ja takana
Kuormitettavuus	15 000 N
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan	12 000 N
Ohje	Rivitetessä oven avautumiskulma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	138 kg
Bruttopaino	155 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	381,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	Verkko-/palvelinkaappi VX IT rei'itetyillä ovilla, esiasennettu, 19" standard-profiilikiskot edessä ja takana, tuuletettu, LKS: 800x2100x1000mm, 42 U, valmiiksi konfiguroitu

Hyväksynät

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
