

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5310.818

Verkko-/palvelinkaappi VX IT

Osavaltio: 8.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5310.818 - Verkko-/palvelinkaappi VX IT Rei'itetyllä ovella, 19" dynamic-profiilikiskoilla

VX IT verkko-/palvelinkaappi, rei'itetyllä ovella, tiloihin joissa huone- tai käytäväjäähdytys. 19-tuumainen, syvyyssäädettävät 19 tuuman profiilikiskot dynamic-mallissa, saatavana eri mitoissa.



ominaisuudet

| | |
|----------------|--|
| Tilausnro | VX 5310.818 |
| Materiaali | teräslevy Alumiini Etuovi: alumiinia, 1,25 mm Takaovi: teräslevy, 1,5 mm |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenne: Maalattu Takaovi ja katto: Pohjamaalattu, pulverimaalaus Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu |
| General colour | RAL 7035 |
| Väri | Kotelokehys, takaovi ja katto: RAL 7035 Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005 Sisäasennus, tuuletusritilä edessä: RAL 9005 Kahva ja saranat: RAL 9005 |

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Toimitus | VX kaappirunko ovilla ja kattolevyllä Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), 180°-saranat Teräsovi takana, ilmanvaihdolla (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E Profiilikiskot, 482,6 mm (19") Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuulettusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, kaapeliläpivienti kulmissa edessä ja takana |
| Mitat | Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 1.200 mm |
| Korkeusyksiköt | 42 U |
| Korkeusyksiköt | 42 U |
| Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana | 150 mm / 325 mm |
| Instalation position in 19" area | eteen ja taakse |
| Tasojen etäisyys (toimitettaessa) | 725 mm |
| 19":n kiinnitys | Asennuskulmalla kiinnitetty runkotelineeseen ylös ja syvyysuuntaiseen kiskoon alas |
| Rakenne | Dynamic |
| Kattotyyppi | moniosainen, kaapeliläpivienti kulmissa edessä ja takana |
| Takaoven toteutus | Teräslevyovi, ilmanvaihdolla, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat |
| Etuoven toteutus | Alumiini-teräslevyovi, ilmanvaihdolla, yksiosainen, 180°:n saranat |
| Asennuskulma | 19":n dynamic-profiilikiskot VX IT -kaappiin |
| Pohjatyyppe | avoin |
| Rakenne 19"-taso(t) | 19" taso edessä ja takana |

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Profiilikiskojen sijainnin toteutus | 19" taso edessä ja takana |
| Kuormitettavuus | 18 000 N |
| Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan | 15 000 N |
| Ohje | Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180° |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 86 kg |
| Bruttopaino | 97 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 239 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Tuotekuvaus | Verkko-/palvelinkaappi VX IT Rei'itetyillä ovilla,19" dynamic- profiilikiskot edessä ja takana,tuuletettu,LKS:600x2000x1200mm,42 U |

Hyväksynät

| | |
|---------------|---|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikaatit | Pintakäsittely |
| Selitykset | Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |