

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5316.185

Osastoitu räkki VX IT

Osavaltio: 6.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5316.185 - Osastoitu räkki VX IT neliosainen, ilmastoitu

VX IT, tuuletettu, tilojen jäähdytykseen. 19-tuumainen, syvyysäädettävät 19 tuuman profiilikiskot mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.



ominaisuudet

Tilausnro	VX 5316.185
Tuotekuvaus	Älykäs koteloratkaistu eri käyttäjäryhmien ja pääsyvaltuutuksien yhdistämiseen. 4 fyysisesti täysin erotettua asennuslohkoa.
Hyödyt	Esiasennettu kaappi 482,6 mm (19") asennustasolla, edessä ja takana osastokohtainen, yksittäin, säädettävissä toisistaan riippumatta Tasoaetäisyys esiasennettuna 740 mm, yksilöllisesti säädettävissä Oven saranat vaihdettavissa oikealta vasemmalle Rivitys joka puolella mahdollinen Ilmanohjauslevyt integroitu 19":n asennuskehyykseen Kaapin oven avautumiskulma maks. 130°, rivitettyinä maks. 115°
Tekniset tiedot	Enimmäiskuormitus 250 kg osastoa kohti
Materiaali	Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Kattolevy: teräslevyä, 1,5 mm Pohjalevy: teräslevyä, 1,0 mm Etu- ja takaovi: teräslevy, 1,5 mm Profiilikiskot: teräslevy, 2,5 mm
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035 19":n asennustaso, saranat ja kahvat maalattu, RAL 9005

ominaisuudet

Toimitus	VX IT -osastoitu räkki, jossa neljä suljettua asennuslohkoa Osastoa kohden 482,6 mm (19") asennustaso edessä ja takana, ruuvattu integroituihin erotusseiniin vasemmalle ja oikealle Keskeltä jaettu pohjalevy, esiasennettu koko kaapin syvyydeltä 4 teräsovea, ilmastoitu, eteen ja taakse Komfort-kahva puoliprofiilisynterille turvalukolla 3524 E. Sis. potentiaalintasauksen, esivalmisteltu maadoitusnauhojen kiinnittämistä varten Kaksi 482,6 mm (19") kiinnitysprofilia edessä ja takana osastokohtaisesti syvyysuunnassa kiinnitetty, edessä sis.yhtenäisen integroidun ilmaneristyksen 8 avainta
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.200 mm Syvyys: 1.200 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	740 mm
Number front doors	4
Number back doors	4
19":n kiinnitys	4 x 11 U Sis. 482,6 mm (19") asennustasolla, edessä ja takana osastokohtainen, yksittäinen, säädettävissä toisistaan riippumatta
Rakenne	Osastoitu räkki, 4 x 11 U
Kattotyyppi	Kattolevy, yksiosainen, molemminpuoleinen kaapelinohjain katon keskiosassa
Design doors	Kaapin oven avautumiskulma maks. 130° Sis. 2-pisteisen tankolukon
Takaoven toteutus	neliosainen, ilmastoitu
Etuoven toteutus	neliosainen, ilmastoitu
Asennuskulma	19":n profiilikiskot VX IT -osastoituun räkkiin
Pohjatyyppe	Pohjakehys esiasennetulla, ulosvedettävällä, kaksiosaisella ja umpinaisella pohjalevyllä

ominaisuudet

Rakenne 19"-taso(t)	19" taso edessä ja takana 19":n asennustaso, jossa yleisasennuskulmat, edessä ja takana, syvyyssuunnaassa säädettävä, rasteri 12,5 mm, ruuvataan vasemmalle ja oikealle erotusseinien kanssa, integroidut ilmanohjauslevyt Ilmanohjauslevy integroidulla, pystysuoralla 1 U 19":n asennusaukotuksella oikealle ja vasemmalle kullekin lohkolle, lisätilana sisäasennukseen tai kaapelinohjaukseen.
Profiilikiskojen sijainnin toteutus	19" taso edessä ja takana
Ohje	Rivitetessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	235 kg
Bruttopaino	250 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	VX IT Compartment Rack, rei'itetyillä ovilla, 4 osastoa, 4 x 11 U, LxKxS: 800x2200x1200 mm, 19"-profiilikiskot edessä ja takana, kaappirunko, välihyllyt, seinäpaneelit, kaapelireitit: RAL 7035, sisäosat: RAL 9005

Hyväksynät

Sertifiikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus