

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5329.131

## Verkko-/palvelinkaappi VX IT

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5329.131 - Verkko-/palvelinkaappi VX IT Laiteovella, IP55, 19" profiilikiskoilla standard

VX IT verkko-/palvelinkaappi, suunniteltu kaappikohtaista jäähdytystä varten. 19 tuuman sisärakenne, standard-kokoonpanossa 19 tuuman profiilikiskot saatavissa eri mittaisina ja kotelointiluokkaan IP 55 asti.



## ominaisuudet

Tilausno	VX 5329.131
Materiaali	teräslevy Alumiini Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm Etuovi: alumiinia, 1,25 mm Takaovi: teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenne: Maalattu Takaovi ja katto: Pohjamaalattu, pulverimaalaus Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
General colour	RAL 7035
Väri	Kotelokehys, takaovi ja katto: RAL 7035 Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005 Sisärakenteet: RAL 9005 Kahva ja saranat: RAL 9005

# ominaisuudet

Toimitus	VX kaappirunko ovilla ja kattolevyllä Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E Profiilikiskot, 482,6 mm (19") Kattolevy, yksiosainen, umpinainen Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen) 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Korkeusyksiköt	42 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	87 mm / 435 mm
Instalation position in 19" area	eteen
19":n kiinnitys	Kiinnitys ruuvattavalla asennukulmalla runkoon ylhäältä ja alhaalta
Rakenne	Normaali
Kattotyyppi	yksiosainen, umpinainen
Takaoven toteutus	Teräslevyovi, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Etuoven toteutus	Alumiininen laiteovi, umpinainen, yksiosainen, 180°:n saranat
Asennuskulma	19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin
Pohjatyyppe	Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen
Rakenne 19"-taso(t)	eteen
Profiilikiskojen sijainnin toteutus	19" taso edessä
Kuormitettavuus	7 500 N

# ominaisuudet

Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan	6 000 N
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55 vain rivitystiivistyksen tai ruuvattujen sivuseinien yhteydessä
Ohje	Rivitetessä oven avautumiskulma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	76,8 kg
Bruttopaino	78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	199,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	Verkko-/palvelinkaappi VX IT Laiteovella,19" standard-profilikiskot edessä ,lasiovella,LKS:600x2000x600mm,42U,IP 55

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely Kotelointiluokka
Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK