

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5330.123

## Verkko-/palvelinkaappi VX IT

Osavaltio: 31.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5330.123 - Verkko-/palvelinkaappi VX IT laiteovella, 19 tuuman standard-profiilikiskoilla

VX IT verkko-/palvelinkaappi, suunniteltu kaappikohtaista jäähdytystä varten. 19-tuumainen sisärakenne, syvyysäädetävät 19 tuuman profiilikiskot standard-mallissa saatavissa eri mitoissa.



## ominaisuudet

|                |   |
|----------------|---|
| Tilausno       | VX 5330.123   |
| Materiaali     | teräslevy<br>Alumiini<br>Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm<br>Etuovi: alumiinia, 1,25 mm<br>Takaovi: teräslevy, 1,5 mm  |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu<br>Sisärakenne: Maalattu<br>Takaovi ja katto: Pohjamaalattu, pulverimaalaus<br>Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu                               |
| General colour | RAL 7035  |
| Väri           | Kotelokehys, takaovi ja katto: RAL 7035<br>Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005<br>Sisärakenteet: RAL 9005<br>Kahva ja saranat: RAL 9005 |

# ominaisuudet

|  |  |
|--|--|
| Toimitus   | VX kaappirunko ovilla ja kattolevyllä<br>Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat<br>Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisynterille ja turvalukolle 3524 E<br>Profiilikiskot, 482,6 mm (19")<br>Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.<br>12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)<br>25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)<br>IPPC-lava<br>Kattolevy, moniosainen, kaapeliläpivienti kulmissa edessä ja takana<br>Teräslevyovi takana, umpinainen, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat |
| Mitat  | Leveys: 600 mm<br>Korkeus: 2.000 mm<br>Syvyys: 800 mm  |
| Korkeusyksiköt                                     | 42 U   |
| Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana | 87 mm / 193 mm   |
| Instalation position in 19" area                   | eteen ja taakse  |
| Tasojen etäisyys (toimitettaessa)                  | 520 mm   |
| 19":n kiinnitys                                    | Kiinnitys ruuvattavalla asennukulmalla runkoon ylhäältä ja alhaalta  |
| Rakenne  | Normaali   |
| Kattotyyppi  | moniosainen, kaapeliläpivienti kulmissa edessä ja takana   |
| Takaoven toteutus                                  | Teräslevyovi, umpinainen, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat  |
| Etuoven toteutus                                   | Alumiininen laiteovi, umpinainen, yksiosainen, 180°:n saranat  |
| Asennuskulma                                       | 19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin  |
| Pohjatyyppe  | avoin  |
| Rakenne 19"-taso(t)                                | eteen ja taakse  |
| Profiilikiskojen sijainnin toteutus                | 19" taso edessä ja takana  |
| Kuormitettavuus                                    | 15 000 N   |

# ominaisuudet

|  |  |
|--|--|
| Enimmäiskuormitettavuus<br>(staattinen) kaappia kohden UL<br>2416:n mukaan | 12 000 N   |
| IK-koodi   | IK08   |
| Ohje   | Rivitetessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°   |
| Pohjamateriaali  | Teräslevy  |
| Pakkausyksikkö   | 1 kpl  |
| Nettopaino   | 76,4 kg  |
| Bruttopaino  | 87,4 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)  | 215,3 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Ohje PCF-luokkaan  | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti<br>tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse             |
| Tullitariffinimike   | 94032080   |
| ETIM 9   | EC002499   |
| ECLASS 8.0   | 27180207   |
| Tuotekuvaus  | Verkko-/palvelinkaappi VX IT Laiteovella,19" standard-profilikiskot<br>edessä ja takana,lasiovella,LKS:600x2000x800mm,42 U |

# Hyväksynät

|               |   |
|---------------|---|
| Hyväksynät    | UL + C-UL (listed)  |
| Sertifikaatit | Negative Certificate<br>Pintakäsittely  |
| Selitykset    | Valmistajan vakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |