


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5330.190

Verkko-/palvelinkaappi VX IT

Osavaltio: 2.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5330.190 - Verkko-/palvelinkaappi VX IT laiteovella, IP 55

VX IT, laiteovella, kaappikohtaista ilmastointia varten. Ilman 19 tuuman sisärakennetta käytettävissä tyhjänä kaappina eri mitoissa ja suojausluokkaan IP55 saakka.



ominaisuudet

Tilausnro	VX 5330.190
Materiaali	teräslevy Alumiini Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm Etuovi: alumiinia, 1,25 mm Takaovi: teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Takaovi ja katto: Pohjamaalattu, pulverimaalaus Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
General colour	RAL 7035
Väri	Kotelokehys, takaovi ja katto: RAL 7035 Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005 Kahva ja saranat: RAL 9005

ominaisuudet

Toimitus	VX kaappirunko ovilla ja kattolevyllä Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E Kattolevy, yksiosainen, umpinainen Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen) 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Korkeusyksiköt	42 U
Kattotyyppi	yksiosainen, umpinainen
Takaoven toteutus	Teräslevyovi, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Etuoven toteutus	Alumiininen laiteovi, umpinainen, yksiosainen, 180°:n saranat
Asennuskulma	ei ole
Pohjatyyppe	Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen
Profiilikiskojen sijainnin toteutus	ei ole
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55 vain rivitystiivistyksen tai ruuvattujen sivuseinien yhteydessä
IK-koodi	IK08
Ohje	Rivitetessä oven avautumiskulma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	70,6 kg
Bruttopaino	80,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	198,6 kg CO2 eq (Cat B)

ominaisuudet

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	Verkko-/palvelinkaappi VX IT laiteovella, Ilman 19"-sisä rakennetta, lasiovella, LKS:600x2000x800mm, 42 U, IP 55

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Negative Certificate Pintakäsittely Kotelointiluokka
Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK