


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.262

Asennuskehys, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 1.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.262 - Asennuskehys, 482,6 mm (19") TS:lle, TS IT:lle

Etumaisen ja takimmaisen 482,6 mm (19")-tason asennukseen, hitsattu 482,6 mm (19")-asennuskehys voidaan kiinnittää haluttuun paikkaan syvyysuunnassa.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 5501.262
Tuotekuvaus	Hitsattu 482,6 mm (19") asennuskehys tuumaisen asennustason integroimiseksi TS-runkotelineen sisäpuolelle. Profilointi TS IT:n mukaisesti täydellisen järjestelmien yhteensopivuuden takaamiseksi, sis. asennuksen ilman työkaluja. Syvyysuunnassa säädettävä kiinnitys katto- ja pohjakehyksen välillä. Yksittäiset korkeusyksiköt numeroitu molempiin suuntiin. Asennuskehys edessä, valmisteltu johtojenhallinnan ja Dynamic Rack Control (RFID) -ohjauksen integrointia varten, asennuskehys takana säästää tilaa PDU-virtakiskojen integroinnissa, molemmin puolin Zero-U-Space-tilassa.
Materiaali	Teräslevy
Pintakäsittely	Pohjamaalaus
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Korkeusyksiköt	42 U
Asennuspaikka	eteen

ominaisuudet

Kuormitettavuus	15000 N:aan asti staattinen kuormitus, kuormituksen ollessa tasainen kahteen 482,6 mm:n (19":n) asennuskehukseen, koko kaappikorkeudelta.
Ohje	Kaapin rungon ulompi asennustaso säilyy lisäasennuksia varten, väliaikainen erottaminen ilmanohjauslevyjen avulla mahdollista
Sopii:	Kaappityyppi: TS TS IT Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	9 kg
Bruttopaino	12 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	TS IT asennuskehys eteen 600x2000