

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.310 Pohjakannatin

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.310 - Pohjakannatin TS IT:lle

Pohjalevymoduulien asennukseen.

ominaisuudet

Tilausno	DK 5501.310
Tuotekuvaus	Pohjalevymoduulien asennukseen.
Hyödyt	Työkaluton asennus tai ruuvikiinnitys. Helppo jälkivarustelu ja käyttö yhdessä kaatumissuojan kanssa mahdollista.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	2 asennuskiskoa sis. Kiinnitystarvikkeet.
Sopii:	Kaappityyppi: TS IT TX CableNet Syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1,28 kg
Bruttopaino	1,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	DK pohjakannatin, 2 kiinnityskiskoa, sis. asennusosat, D: 800 mm, TS IT, TX CableNet, teräslevy, RAL 7035.