

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.420

Liukukisko, 1 HE, kiinteä asennus

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.420 - Liukukisko, 1 HE, kiinteä asennus VX IT-, TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Asennetaan etummaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin.

ominaisuudet

Tilausno	DK 5501.420
Tuotekuvaus	Järjestelmäreiitys sivulla lisävarusteiden asennukseen ja sivuilmanpoistolla varustettujen komponenttien ilmastointiin.
Hyödyt	Yksinkertainen ripustaminen 19 tuuman asennusprofiilien järjestelmäuraan, kun 19 tuuman tasojen etäisyys on ensin säädetty
Käyttöalueet	Kiinnitettäväksi etummaiseen kiinnitystasoon. Raskaiden sisärakenteiden tukemiseen.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between mounting levels	445 mm
Pituus	375 mm
Asennusmahdollisuudet	19 tuuman standard-profiilikiskoille
Asennusohje	VX IT:n tasojen 19" väli on sovitettava ennen asentamista
Kuormitettavuus	800 N staattinen
Ohje	Tukipinta/kisko 35 mm
Tukipinta	Leveys: 35 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT TS IT TX CableNet
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1 kg
Bruttopaino	1,12 kg

ominaisuudet

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Liukukiskot 80kg S=445 VP=2kpl