

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.460

# Liukukiskot, 1 U, syvyysuunnassa säädettävät

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.460 - Liukukiskot, 1 U, syvyysuunnassa säädettävät VX IT-, TE-, TX CableNet-kaapeille

Asennetaan etummaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin.



## ominaisuudet

Tilausno	DK 5501.460
Hyödyt	Asennus on mahdollista ilman työkaluja kaapin etupuolelta käsin. EIA-järjestelmärei'ityksen kaikkia kolme kiinnitysreikää voidaan käyttää asennuskomponenttien ruuvikiinnitykseen. Vaihtoehtoisesti suora kiinnitys 482,6 mm (19") järjestelmärei'itykseen on mahdollinen TE 8000:ssa.
Käyttöalueet	Kiinnitettäväksi etummaiseen kiinnitystasoon. Raskaiden sisärakenteiden tukemiseen. Säädettävissä 19 tuuman kiskojen välisen etäisyyden mukaan.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	482,6 mm (19") – L-profiilikiskot edessä ja takana 482,6 mm:n (19") asennuskehys, eteen ja taakse 19 tuuman standard-profiilikiskoille
Kuormitettavuus	800 N
Ohje	Tukipinta/kisko 25 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT TE TX CableNet

# ominaisuudet

Tasojen väli	400 - 600 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2,164 kg
Bruttopaino	2,34 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Liukukisko 1 U, syvyysuunnassa säädettävä VX IT-, TE-, TX CableNet, tukipinnan leveys: 25 mm, kuormitettavuus 800N, VX IT 19" kiinteä asennus (edessä+takana), tasojen välinen etäisyys: 400-600 mm