

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5501.480**

**Liukukiskot, 1 U, syvyysuunnassa  
säädettävät**

Osavaltio: 13.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.480 - Liukukiskot, 1 U, syvyysuunnassa säädettävät VX IT-, TE-, TX CableNet-kaapeille

Asennetaan etummaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin.



## ominaisuudet

Tilausno	DK 5501.480
Hyödyt	Asennus on mahdollista ilman työkaluja kaapin etupuolelta käsin. EIA-järjestelmärei'ityksen kaikkia kolme kiinnitysreikää voidaan käyttää asennuskomponenttien ruuvikiinnitykseen. Vaihtoehtoisesti suora kiinnitys 482,6 mm (19") järjestelmärei'itykseen on mahdollinen TE 8000:ssa.
Käyttöalueet	Kiinnitettäväksi etummaiseen kiinnitystasoon. Raskaiden sisärakenteiden tukemiseen. Säädettävissä 19 tuuman kiskojen välisen etäisyyden mukaan.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	482,6 mm (19") – L-profiilikiskot edessä ja takana 482,6 mm:n (19") asennuskehys, eteen ja taakse 19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin
Kuormitettavuus	1500 N
Ohje	Tukipinta/kisko 25 mm

# ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: TS IT VX IT TE TX CableNet
Tasojen väli	600 - 900 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	3,2 kg
Bruttopaino	3,74 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Liukukiskot 150 kg S=600-900mm vp=2kpl