



# DK 5501.615

## Laitehylly 2 U, kiinteä asennus

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.615 - Laitehylly 2 U, kiinteä asennus

Laitehyllyt 2 HE, kiinteä asennus 19 järjestelmärei'itykseen Kuormitettavuus: 25 kg.



## ominaisuudet

Tilausno	DK 5501.615
Rakenne	tuumainen
Tuotokuvaus	Kiinnitettäväksi 19"-kiinnitystasoon.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Kuormitettavuus	25 kg tasokuorma, staattinen
Ohje	Yhdistäminen teleskooppikiskojen kanssa ei ole mahdollista
Mitat	Leveys: 482,6 mm Syvyys: 250 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,078 kg
Bruttopaino	2,125 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse

# ominaisuudet

---

Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Laitehylly max.25kg S=250 RAL9005

---