

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.625

Laitehylly 2 U, kiinteä asennus

Osavaltio: 14.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.625 - Laitehylly 2 U, kiinteä asennus

Laitehyllyt 2 HE, kiinteä asennus 19 järjestelmärei'itykseen Kuormitettavuus: 25 kg.



ominaisuudet

Tilausno	DK 5501.625
Rakenne	tuumainen
Tuotokuvaus	Kiinnitettäväksi 19"-kiinnitystasoon.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Kuormitettavuus	25 kg tasokuorma, staattinen
Ohje	Yhdistäminen teleskooppikiskojen kanssa ei ole mahdollista
Mitat	Leveys: 482,6 mm Syvyys: 400 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,297 kg
Bruttopaino	3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse

ominaisuudet

Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Laitehylly max.25kg S=400 RAL9005
