

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.635

Laitehylly, ulosvedettävä 2 U

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.635 - Laitehylly, ulosvedettävä 2 U 482,6 mm:n (19":n) kiinnitystasoon

Tämä täydellinen sarja sisältää esiasennetun version sekä teleskooppikiskot, upotetun kahvan, kiinnityslaipan ja lukkonastan.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 5501.635
Tuotekuvaus	Seinä- ja stand-alone-rakenteiden yksinkertaiseen etupuoliseen asennukseen vähintään yhdellä 19 tuuman asennustasolla. Tämä täydellinen sarja sisältää esiasennetun version sekä teleskooppikiskot, upotetun kahvan, kiinnityslaipan ja lukkonastan.
Hyödyt	Helppo asennus ilman työkaluja. Täysin ulosvedettävä Itselukittuva
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Laitepohja, esiasennettu Sis. kiinnitystarvikkeet
Load capacity static	250 N
Tukipinta	Leveys: 430 mm Syvyys: 300 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	3,74 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	DK Component shelf, for one 482.6 mm (19") mounting level, pull-out, 2 U, Pre-configured variant including telescopic slides,, moulded handle, flange and locking pins