

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.655

Laitehylly, kiinteä asennus

Osavaltio: 26.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.655 - Laitehylly, kiinteä asennus VX IT, TS IT, TE, TX CableNetille

Kiinteä asennus kahden 19"-kiinnitystason väliin.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 5501.655
Hyödyt	Asennus on mahdollista ilman työkaluja.
Käyttöalueet	Syvyysäättö yksilöllisiin tasojen välisiin etäisyyksiin
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	482,6 mm (19") – L-profiilikiskot edessä ja takana 482,6 mm:n (19") asennuskehys, eteen ja taakse
Käyttöalueet	Huomioi kiinnitystasojen etäisyys ja käytä tarvittaessa lisätukia, kuormitettavuus 50 kg.
Kuormitettavuus	50 kg
Mitat	Leveys: 484 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT TS IT TE TX CableNet
Tasojen väli	400 - 600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,5 kg
Bruttopaino	4,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25 kg CO2 eq (Cat B)

ominaisuudet

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Laiteshylly 19" syvyysuunnassa säädettävä 0,5 U, Kuormitettavuus 500N, tasojen välinen etäisyys: 400-600 mm, RAL 9005.