


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.675

Laitehylly, ulosvedettävä

Osavaltio: 8.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.675 - Laitehylly, ulosvedettävä VX IT, TS IT, TE, TX CableNetille

Asennettavaksi kahden 19"-kiinnitystason väliin.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 5501.675
Tuotekuvaus	Asennetaan kahden 19 tuuman kiinnitystason väliin, 19 tuuman profiilikiskoihin tai 19 tuuman asennuskehysiin.
Hyödyt	Asennus on mahdollista ilman työkaluja kaapin etupuolelta käsin. Itselukittuva Täysin ulosvedettävä
Käyttöalueet	Syvyysäättö yksilöllisiin tasojen välisiin etäisyyksiin
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Hylly: maalattu Teleskooppikiskot/asennussarja: sinkitty
Väri	RAL 9005
Toimitus	Laitehylly, rei'itetty Teleskooppikisko asennussarjalla Sis. kiinnitystarvikkeet
Käyttöalueet	Huomioi kiinnitystasojen etäisyys ja käytä tarvittaessa lisätukia, kuormitettavuus 50 kg.
Kuormitettavuus	50 kg
Mitat	Leveys: 419 mm Syvyys: 500 mm

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: VX IT TS IT TE TX CableNet
Tasojen väli	400 - 600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	5,9 kg
Bruttopaino	6,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	23,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Laitehylly max.50kg S=400-600 RAL9005