

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.685

Laitehylly, ulosvedettävä

Osavaltio: 22.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.685 - Laitehylly, ulosvedettävä VX IT, TS IT, TE, TX CableNetille

Asennettavaksi kahden 19"-kiinnitystason väliin.



ominaisuudet

| | |
|-----------------|---|
| Tilausnro | DK 5501.685 |
| Tuotekuvaus | Asennetaan kahden 19 tuuman kiinnitystason väliin, 19 tuuman profiilikiskoihin tai 19 tuuman asennuskehysiin. |
| Hyödyt | Asennus on mahdollista ilman työkaluja kaapin etupuolelta käsin. Itselukittuva Täysin ulosvedettävä |
| Käyttöalueet | Syvyyssäätö yksilöllisiin tasojen välisiin etäisyyksiin |
| Materiaali | teräslevy |
| Pintakäsittely | Hylly: maalattu Teleskooppikiskot/asennussarja: sinkitty |
| Väri | RAL 9005 |
| Toimitus | Laitehylly, rei'itetty Teleskooppikisko asennussarjalla Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Kuormitettavuus | 50 kg |
| Mitat | Leveys: 419 mm Syvyys: 700 mm |

ominaisuudet

| | |
|-------------------------|--|
| Sopii: | Kaappityyppi: VX IT TS IT TE TX CableNet |
| Tasojen väli | 600 - 900 mm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 7,953 kg |
| Bruttopaino | 8,52 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 32,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Tuotekuvaus | Laiteshylly 19", ulosvedettävä, syvyys suunnassa säädettävä, LxKxS: 419 x 1 U x 700 mm, 500N, tasojen välinen etäisyys: 600-900 mm, RAL 9005 |