

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5501.685**

**Laitehylly, ulosvedettävä**

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.685 - Laitehylly, ulosvedettävä VX IT, TS IT, TE, TX CableNetille

Asennettavaksi kahden 19"-kiinnitystason väliin.



## ominaisuudet

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tilausnro       | DK 5501.685   |
| Tuotekuvaus     | Asennetaan kahden 19 tuuman kiinnitystason väliin, 19 tuuman profiilikiskoihin tai 19 tuuman asennuskehysiin. |
| Hyödyt          | Asennus on mahdollista ilman työkaluja kaapin etupuolelta käsin.<br>Itselukittuva<br>Täysin ulosvedettävä     |
| Käyttöalueet    | Syvyysäättö yksilöllisiin tasojen välisiin etäisyyksiin   |
| Materiaali      | teräslevy   |
| Pintakäsittely  | Hylly: maalattu<br>Teleskooppikiskot/asennussarja: sinkitty   |
| Väri            | RAL 9005  |
| Toimitus        | Laitehylly, rei'itetty<br>Teleskooppikisko asennussarjalla<br>Sis. kiinnitystarvikkeet                        |
| Kuormitettavuus | 50 kg   |
| Mitat           | Leveys: 419 mm<br>Syvyys: 700 mm  |

# ominaisuudet

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Sopii:                  | Kaappityyppi: VX IT<br>TS IT<br>TE<br>TX CableNet   |
| Tasojen väli            | 600 - 900 mm  |
| Pakkausyksikkö          | 1 kpl   |
| Nettopaino              | 7,953 kg  |
| Bruttopaino             | 8,52 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 32,4 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Ohje PCF-luokkaan       | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike      | 73269098  |
| ETIM 9                  | EC002620  |
| ECLASS 8.0              | 27189261  |
| Tuotekuvaus             | Laitehylly max.50kg S=600-900 RAL9005   |