

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.695

## Laitehylly, kiinteä asennus

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.695 - Laitehylly, kiinteä asennus VX IT, TS IT, TE, TX CableNetille

Kiinteä asennus kahden 19"-kiinnitystason väliin.



## ominaisuudet

Tilausno	DK 5501.695
Hyödyt	Asennus on mahdollista ilman työkaluja.
Käyttöalueet	Syvyysäättö yksilöllisiin tasojen välisiin etäisyyksiin
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	482,6 mm (19") – L-profiilikiskot edessä ja takana 482,6 mm:n (19") asennuskehys, eteen ja taakse
Käyttöalueet	Huomioi kiinnitystasojen etäisyys ja käytä tarvittaessa lisätukia, kuormitettavuus 100 kg.
Kuormitettavuus	100 kg
Mitat	Leveys: 484 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT TS IT TE
Tasojen väli	400 - 600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

# ominaisuudet

Nettopaino	5,427 kg
Bruttopaino	5,73 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Laitehylly max.100kg S=400-600 RAL9005