

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.705

## Laitehylly, kiinteä asennus

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.705 - Laitehylly, kiinteä asennus VX IT, TS IT, TE, TX CableNetille

Kiinteä asennus kahden 19"-kiinnitystason väliin.



## ominaisuudet

Tilausnro	DK 5501.705
Hyödyt	Asennus on mahdollista ilman työkaluja.
Käyttöalueet	Syvyyssäätö yksilöllisiin tasojen välisiin etäisyyksiin
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	482,6 mm (19") – L-profiilikiskot edessä ja takana 482,6 mm:n (19") asennuskehys, eteen ja taakse
Kuormitettavuus	100 kg
Mitat	Leveys: 484 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT TS IT TE
Tasojen väli	600 - 900 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	7,6 kg

# ominaisuudet

Bruttopaino	8,49 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Laitehylly 19" syvyysuunnassa säädettävä 1 U, Kuormitettavuus 1000N, tasojen välinen etäisyys: 600-900 mm, RAL 9005.