

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.705

Laitehylly, kiinteä asennus

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.705 - Laitehylly, kiinteä asennus VX IT, TS IT, TE, TX CableNetille

Kiinteä asennus kahden 19"-kiinnitystason väliin.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 5501.705
Hyödyt	Asennus on mahdollista ilman työkaluja.
Käyttöalueet	Syvyyssäätö yksilöllisiin tasojen välisiin etäisyyksiin
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	482,6 mm (19") – L-profiilikiskot edessä ja takana 482,6 mm:n (19") asennuskehys, eteen ja taakse
Kuormitettavuus	100 kg
Mitat	Leveys: 484 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT TS IT TE
Tasojen väli	600 - 900 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	7,6 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	8,49 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Laitehylly max.100kg S=600-900 RAL9005