

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.725

Laitehylly, ulosvedettävä

Osavaltio: 9.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.725 - Laitehylly, ulosvedettävä VX IT, TS IT, TE, TX CableNetille

Asennettavaksi kahden 19"-kiinnitystason väliin.



ominaisuudet

Tilausno	DK 5501.725
Tuotekuvaus	Asennetaan kahden 19 tuuman kiinnitystason väliin, 19 tuuman profiilikiskoihin tai 19 tuuman asennuskehysiin.
Hyödyt	Asennus on mahdollista ilman työkaluja kaapin etupuolelta käsin. Itselukittuva Täysin ulosvedettävä
Käyttöalueet	Syvyysäättö yksilöllisiin tasojen välisiin etäisyyksiin
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Hylly: maalattu Teleskooppikiskot/asennussarja: sinkitty
Väri	RAL 9005
Toimitus	Laitehylly, rei'itetty Teleskooppikisko asennussarjalla Sis. kiinnitystarvikkeet
Kuormitettavuus	100 kg
Mitat	Leveys: 419 mm Syvyys: 700 mm

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: VX IT TS IT TE
Tasojen väli	600 - 900 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	10,184 kg
Bruttopaino	10,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	40,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Laitehylly max.100kg S=600-900 RAL9005