

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.815

Ilmanohjuslevyt TS IT 19":n profiilikiskoille

Osavaltio: 24.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.815 - Ilmanohjauslevyt TS IT 19":n profiilikiskoille

Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä käytäväsuojauksella tai asentamalla LCP-järjestelmä.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 5501.815
Tuotekuvaus	Sisältää ympäri kulkevan harjaslaipan, joka estää törmäyksen erotuslistoihin, kun ulompaan asennustasoon on asennettu kiskojärjestelmä.
Käyttöalueet	Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä.
Materiaali	teräslevy Peitepaneeli: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	2 pystysuuntaista peitelevyä 2 vaakasuuntaista peitelevyä 4 harjalistaa 4 solu-PU-vahtokappaletta Sis. kiinnitystarvikkeet 6 peitepaneelia, 1 HE
Asennusohje	Harjalistalla varustetut pystysuuntaiset peitelevyt voidaan jakamista varten asentaa sekä etummaisiiin että taaimmaisiiin 19" profiilikiskoihin. Vaakatasoiset harjalistalla varustetut peitelevyt voi kiinnittää vain etummaisiiin 19" profiilikiskoihin.

ominaisuudet

Sopii:	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	7,679 kg
Bruttopaino	8,02 kg
Tullitariffinimike	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Tuotekuvaus	Ilmanohjauslevy 800x2000 RAL9005