

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.900

Pienlaitelaatikko, 4 U, erotettu

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.900 - Pienlaitelaatikko, 4 U, erotettu 482,6 mm:n (19":n) kiinnitystasoon

Pienlaitelaatikko sisältää säädettävän kiinnityspohjan, jonka avulla laatikko voidaan jakaa.



ominaisuudet

Tilausno	DK 5501.900
Tuotekuvaus	Pienlaitteiden ja muiden lisävarusteiden asennukseen rei'itetyn 19 tuuman asennustason sisäpuolelle. Pienlaitelaatikko sisältää säädettävän kiinnityspohjan, jonka avulla laatikko voidaan jakaa.
Materiaali	teräslevy Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Pienlaitelaatikko ja harjalista 1 asetuspohja
Kuormitettavuus	200 N tasokuorma, staattinen
Tukipinta	Leveys: 405 mm Syvyys: 300 mm
Mitat	Leveys: 427 mm Korkeus: 170 mm Syvyys: 400 mm

ominaisuudet

Toimitus	Pienlaitelaatikko ja harjalista 1 asetuspohja
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	9,7 kg
Bruttopaino	9,85 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	DK 19"-Small components box, shielded, 4 U, for one pair of 482.6 mm (19") mounting angles, Sheet steel