

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.010

Tuuletinlevy

Osavaltio: 9.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.010 - Tuuletinlevy VX IT-, TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Kulloisenkin kokoonpanon mukaan VX IT:n, TS IT:n tai TE 8000:n aktiiviseen tuuletukseen.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 5502.010
Tuotekuvaus	Aktiiviseen ilmastointiin. Tuuletinta voi laajentaa lisäpuhaltimilla.
Käyttöalueet	Asennus kattolevyissä olevaan, valmiiseen aukotukseen
Väri	RAL 7035
Toimitus	1 tuuletinyksikkö 2 tuuletinta 1 lämpötilansäädin Liitântäkaapeli, avoin Sis. kiinnitystarvikkeet
Ilmamäärä/tuuletin (vapaa puhallus)	160/180
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mitat	Leveys: 200 mm Korkeus: 59 mm Syvyys: 550 mm
Tuulettimien ilmamäärä (vapaa puhallus)	1514
Asennusmahdollisuudet	VX IT:ssä, jossa L x S (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 TS IT:ssä, jossa L x S: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Ohje	Annettu äänenvoimakkuus koskee ensimmäistä tuuletinta Liitântä jakorasian kautta tai maakohtaisella liitântäpistokkeella
Äänenvoimakkuus/tuuletin	37 dB(A)

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: VX IT TS IT TX CableNet
Käyttölämpötila-alue	5 °C...55 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,027 kg
Bruttopaino	3,3 kg
Tullitariffinimike	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Tuotekuvaus	DK Tuuletinlevy, voi käyttää kattolevyssä, sis. 2 tuuletinta, laajennettavissa enint. 3 tuulettimeen, LxKxS: 200x59x550 mm

Hyväksynät

Selitykset	Vaativuudenmukaisuusvakuutus UK
------------	---------------------------------