

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.020

Tuuletinlevy

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.020 - Tuuletinlevy VX IT-, TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Kulloisenkin kokoonpanon mukaan VX IT:n, TS IT:n tai TE 8000:n aktiiviseen tuuletukseen.



ominaisuudet

Tilausno	DK 5502.020
Tuotekuvaus	Aktiiviseen ilmastointiin. Tuuletinta voi laajentaa lisäpuhaltimilla.
Käyttöalueet	Asennus kattolevyissä olevaan, valmiiseen aukotukseen
Väri	RAL 7035
Toimitus	1 tuuletinyksikkö 2 tuuletinta 1 lämpötilansäädin Liitäntäkaapeli, avoin Sis. kiinnitystarvikkeet
Ilmamäärä/tuuletin (vapaa puhallus)	160/180
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mitat	Leveys: 340 mm Korkeus: 54 mm Syvyys: 550 mm
Tuulettimien ilmamäärä (vapaa puhallus)	1514

ominaisuudet

Asennusmahdollisuudet	VX IT:ssä, jossa L x S (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 TS IT:ssä, jossa L x S (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 TE 8000:ssa, jossa L x S (mm): 600 x 600/600 x 800/600 x 1000/800 x 600/800 x 800/800 x 1000
Ohje	Annettu äänenvoimakkuus koskee ensimmäistä tuuletinta Liitäntä jakorasian kautta tai maakohtaisella liitäntäpistokkeella
Äänenvoimakkuus/tuuletin	37 dB(A)
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT TS IT
Käyttölämpötila-alue	5 °C...55 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,3 kg
Bruttopaino	4,38 kg
Tullitariffinimike	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Tuotekuvaus	DK Tuuletinlevy, voi käyttää kattolevyssä, sis. 2 tuuletinta, laajennettavissa enint. 6 tuulettimeen, LxKxS: 340x59x550 mm

Hyväksynät

Selitykset	Vaativuuden mukaisuusvakuutus UK
------------	----------------------------------