

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.100 Kaapelikouru

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.100 - Kaapelikouru TS IT:lle

Kaapelikouru, molemmin puolin saranoitu, irrotettava kourun peitelevy.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 5502.100
Tuotekuvaus	19" asennustason sivuun kiinnitettävä kaapelikanava. Kaapeleita on helppo operoida saranoitujen kourukansien avulla, jotka ovat tarvittaessa irroitettavissa. Myös kourun taka- ja sivuseinissä on aukotukset kaapeloinnin helpottamiseksi. Kourussa oleviin kaapelisormiin on kiinnitetty erillisiä tukia joihin kaapelit voidaan kiinnittää. Kaapelikanava on mahdollista kiinnittää myös ruuveilla. Ilmanohjauksen optimoimiseksi kaapelikanavaan voidaan liittää TS-IT harjastiiviste.
Hyödyt	Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja. Suuri pakkaustiheys U-suunnassa jaetun kaapeliohjauksen ansiosta. Rivitys selät vastakkain. Kaapelikouru käytettävissä laipioelementtinä ilmaoikosulkujen varalta kylmäkulkukoteloinnissa Kaapeliläpiviennit, lukittavat, varustettavissa 1 HE -asennusstandardin mukaisilla laajennuskomponenteilla
Materiaali	teräslevy Muovi UL 94-HB mukaan
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. Peitelevy ja kiinnitystarvikkeet Sis. 4 kaapelipidintä ylimääräisille kaapeleille

ominaisuudet

Asennusmahdollisuudet	TS IT:ssä 482,6 mm (19") profiilikiskoilla, korkeus 2000 mm TS IT:ssä 482,6 mm (19") asennuskehyksellä, korkeus 1800 mm TE 8000:ssa 482,6 mm (19") asennuskehyksellä, korkeus 2000 mm Data Rackissa, 40 U
Korkeusyksiköt	38 U
Mitat	Leveys: 95 mm Korkeus: 1.689 mm Syvyys: 150 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	7,8 kg
Bruttopaino	8,16 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Tuotekuvaus	DK Cable duct, 38 U, for TS IT, Height 1800 mm: with mountingframe, Height 2000 mm: with profiles