


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.101 Kaapelikouru

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.101 - Kaapelikouru TS IT:lle

Kaapelikouru, molemmin puolin saranoitu, irrotettava kourun peitelevy.



## ominaisuudet

Tilausnro	DK 5502.101
Tuotekuvaus	19" asennustason sivuun kiinnitettävä kaapelikanava. Kaapeleita on helppo operoida saranoitujen kourukansien avulla, jotka ovat tarvittaessa irroitettavissa. Myös kourun taka- ja sivuseinissä on aukotukset kaapeloinnin helpottamiseksi. Kourussa oleviin kaapelisormiin on kiinnitetty erillisiä tukia joihin kaapelit voidaan kiinnittää. Kaapelikanava on mahdollista kiinnittää myös ruuveilla. Ilmanohjauksen optimoimiseksi kaapelikanavaan voidaan liittää TS-IT harjastiiviste.
Hyödyt	Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja. Suuri pakkaustiheys U-suunnassa jaetun kaapelinohjauksen ansiosta. Rivitys selät vastakkain. Kaapelikouru käytettävissä laipioelementtinä ilmaoikosulkujen varalta kylmäkulkukoteloinnissa Kaapeliläpiviennit, lukittavat, varustettavissa 1 HE -asennusstandardin mukaisilla laajennuskomponenteilla
Materiaali	teräslevy Muovi UL 94-HB mukaan

# ominaisuudet

Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. Peitelevy ja kiinnitystarvikkeet Sis. 4 kaapelipidintä ylimääräisille kaapeleille
Asennusmahdollisuudet	TS IT:ssä 482,6 mm (19") profiilikiskoilla, korkeus 2200 mm TS IT:ssä 482,6 mm (19") asennuskehyksellä, korkeus 2000 mm Data Rackissa, 45 U
Korkeusyksiköt	42 U
Mitat	Leveys: 95 mm Korkeus: 1.866 mm Syvyys: 150 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	8,46 kg
Bruttopaino	8,86 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Tuotekuvaus	DK Cable duct, 42 U, for TS IT, Height 2000 mm: with mountingframe, Height 2200 mm: with profiles