

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.102 Kaapelikouru

Osavaltio: 8.12.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.102 - Kaapelikouru TS IT:lle

Kaapelikouru, molemmin puolin saranoitu, irrotettava kourun peitelevy.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 5502.102
Tuotekuvaus	19" asennustason sivuun kiinnitettävä kaapelikanava. Kaapeleita on helppo operoida saranoitujen kourukansien avulla, jotka ovat tarvittaessa irroitettavissa. Myös kourun taka- ja sivuseinissä on aukotukset kaapeloinnin helpottamiseksi. Kourussa oleviin kaapelisormiin on kiinnitetty erillisiä tukia joihin kaapelit voidaan kiinnittää. Kaapelikanava on mahdollista kiinnittää myös ruuveilla. Ilmanohajuksen optimoimiseksi kaapelikanavaan voidaan liittää TS-IT harjastiiviste.
Hyödyt	Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja. Suuri pakkaustiheys U-suunnassa jaetun kaapeliohjauksen ansiosta. Rivitys selät vastakkain. Kaapelikouru käytettävissä laipioelementtinä ilmaoikosulkujen varalta kylmäkulkukoteloinnissa Kaapeliläpiviennit, lukittavat, varustettavissa 1 HE -asennusstandardin mukaisilla laajennuskomponenteilla
Materiaali	Teräslevy Muovi UL 94-HB mukaan
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. Peitelevy ja kiinnitystarvikkeet Sis. 4 kaapelipidintä ylimääräisille kaapeleille
Asennusmahdollisuudet	TS IT:ssä 482,6 mm (19") asennuskehyksellä, korkeus 2200 mm

ominaisuudet

Korkeusyksiköt	47 U
Mitat	Leveys: 95 mm Korkeus: 2.089 mm Syvyys: 150 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	9
Bruttopaino	10
Tullitariffinimike	73269098
EAN	4028177814431
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703