

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.115 Kaapelisormi

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.115 - Kaapelisormi VX IT:lle

HE-kohtaiseen kaapelinohjaukseen.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 5502.115
Rakenne	VX IT 19 tuuman standard-profiilikiskolle
Tuotekuvaus	Jäsennettyyn kaapelinohjaukseen 19 tuuman asennustasoon 1 HE-vaiheissa.
Hyödyt	Yksinkertainen asennus ilman työkaluja lukitsemalla suoraan 19 tuuman profiilikiskoon
Materiaali	Muovia UL 94-V0 mukaan
Väri	RAL 9005
Asennusmahdollisuudet	Asentaminen sekä etu- että takaprofiilikiskoon on mahdollista sekä etupuolelta että sivulta
Ohje	Voidaan käyttää yhdessä ilmanohjauslevyjen kanssa.
Mitat	Leveys: 14 mm Pituus: 261 mm
Korkeusyksiköt	6 U
Pakkausyksikkö	14 kpl
Nettopaino	0,784 kg
Bruttopaino	0,937 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400703
Tuotekuvaus	Jakosanka 6U RAL9005 14kpl