

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.145 Kaapelikouru

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.145 - Kaapelikouru TS IT, TE

Kaapelikouru, molemmin puolin saranoitu, irrotettava kourun peitelevy.



## ominaisuudet

Tilausnro	DK 5502.145
Tuotekuvaus	Kaapelikouru, molemmin puolin saranoitu, irrotettava kourun peitelevy. Vaihtoehtoisesti ruuvikiinnitteinen.
Hyödyt	Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja. Suuri pakkaustiheys U-suunnassa jaetun kaapelinohjauksen ansiosta. Rivitys selät vastakkain.
Materiaali	teräslevy Muovia UL 94-V0 mukaan
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. Peitelevy ja kiinnitystarvikkeet Sis. 4 kaapelipidintä ylimääräisille kaapeleille
Korkeusyksiköt	42 U
Sopii:	Kaappityyppi: TS IT TE Leveys: 800 mm Korkeus: 2.200 mm
Sopii leveydelle	800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	8,298 kg
Bruttopaino	8,735 kg

# ominaisuudet

---

Tullitariffinimike	73269098
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	Kaapelikouru K=2200 RAL 9005

---