

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.145 Kaapelikouru

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.145 - Kaapelikouru TS IT, TE

Kaapelikouru, molemmin puolin saranoitu, irrotettava kourun peitelevy.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 5502.145
Tuotekuvaus	Kaapelikouru, molemmin puolin saranoitu, irrotettava kourun peitelevy. Vaihtoehtoisesti ruuvikiinnitteinen.
Hyödyt	Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja. Suuri pakkaustiheys U-suunnassa jaetun kaapelinohjauksen ansiosta. Rivitys selät vastakkain.
Materiaali	teräslevy Muovia UL 94-V0 mukaan
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. Peitelevy ja kiinnitystarvikkeet Sis. 4 kaapelipidintä ylimääräisille kaapeleille
Korkeusyksiköt	42 U
Sopii:	Kaappityyppi: TS IT TE Leveys: 800 mm Korkeus: 2.200 mm
Sopii leveydelle	800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	8,298 kg
Bruttopaino	8,735 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	73269098
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	Kaapelikouru K=2200 RAL 9005
