

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.325 Vetolaatikko

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.325 - Vetolaatikko 482,6 mm:n (19":n) kiinnitystasoon

Kiinnitetään etupuolelta profiilikiskoihin, 482,6 mm (19"). Varustettu peitelevyllä ja teleskooppikiskoilla, kytkentäkaavioiden, käyttöohjeiden ja pientarvikkeiden säilytykseen.

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 5502.325
Tuotekuvaus	Kiinnitetään etupuolelta profiilikiskoihin, 482,6 mm (19"). Laatikko on varustettu peitelevyllä ja teleskooppikiskoilla, esim. käyttöohjeiden ja muiden pientarvikkeiden säilytykseen. Voidaan asentaa myös kääntökehysten sisäpuolelle.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 9005
Toimitus	Täysin asennettuna. Turvalukon nro 12321
Sisäsyvyys	419 mm
Sisäleveys	411 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	7,785 kg
Bruttopaino	8,195 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Vetolaatikko 19", 3 U, asennussyvyys: 427 mm, RAL 9005