

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 5503.020 Tuuletinmoduuli

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 5503.020 - Tuuletinmoduuli VX IT, TS IT:lle

Aktiiviseen ilmanvaihtoon. Yksikköä voidaan laajentaa lisätuulettimilla. Yksinkertainen liitântäteknikka ja energiatehokas kierrosluvun säätö.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 5503.020
Rakenne	Ilman kattolevyä
Tuotekuvaus	Aktiiviseen ilmanvaihtoon. Yksikköä voidaan laajentaa lisätuulettimilla.
Hyödyt	Yksinkertainen liitântäteknikka C13 kylmälaiteliittimellä Energiatehokas kierrosluvun säätö esiasetetulla ominaiskäyrällä Kansainväliset hyväksynnät ja käyttöjännitteen valinta kohtemaan sähköverkon mukaan
Materiaali	Teräslevy, maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	1 tuuletinyksikkö 2 tuuletinta Johdotettu liitântävalmiiksi Sis. kiinnitystarvikkeet Asennus- ja pikakäyttöohje
Ilmateho (käyttöpisteessä)	280 m <sup>3</sup> /h
Nimelliskäyttöjännite	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,7 A 60 Hz:ssä: 0,69 A
Mitat	Leveys: 550 mm Korkeus: 42 mm Syvyys: 340 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Kierrosluku	100 %
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A

# ominaisuudet

Asennusmahdollisuudet	VX IT:ssä, jossa L x S (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 TS IT:ssä, jossa L x S (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 TX CableNet -verkkokaapissa, jossa L x S (mm): 800 x 800 / 800 x 1000
Ohje	Annetun ilmavehön vähentäminen 280 m <sup>3</sup> /h:iin 25 Pa:n vastapaineella
Melutaso (käyttöpisteessä)	46 dB(A)
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT TS IT TX CableNet
Käyttölämpötila-alue	5 °C...55 °C
Nimellisteho	42,5 W
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,4 kg
Bruttopaino	3,52 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	Tuuletinmoduuli 100-240 V, 50-60 Hz, nopeussäätöinen, (2 tuuletinta, max. 6 tuuletinta) 280 m <sup>3</sup> /h, VX IT:lle, BxKxS: 550x42x340 mm, RAL 7035

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK