

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5503.025 Tuuletinmoduuli

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5503.025 - Tuuletinmoduuli VX IT, TS IT:lle

Aktiiviseen ilmanvaihtoon. Yksikköä voidaan laajentaa lisätuulettimilla. Yksinkertainen liitântäteknikka ja energiatehokas kierrosluvun säätö.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 5503.025
Rakenne	Ilman kattolevyä
Tuotekuvaus	Aktiiviseen ilmanvaihtoon. Yksikköä voidaan laajentaa lisätuulettimilla.
Hyödyt	Yksinkertainen liitântäteknikka C13 kylmäliitännällä Energiatehokas kierrosluvun säätö esiasetetulla ominaiskäyrällä Kansainväliset hyväksynnät ja käyttöjännitteen valinta kohtamaan sähköverkon mukaan
Materiaali	Teräslevy, maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	1 tuuletinyksikkö 2 tuuletinta Johdotettu liitântävalmiiksi Sis. kiinnitystarvikkeet Asennus- ja pikakäyttöohje
Ilmateho (käyttöpisteessä)	280 m ³ /h
Nimelliskäyttöjännite	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,7 A 60 Hz:ssä: 0,69 A

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 550 mm Korkeus: 42 mm Syvyys: 340 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Kierrosluku	100 %
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
Asennusmahdollisuudet	VX IT:ssä, jossa L x S (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 TS IT:ssä, jossa L x S (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Ohje	Annetun ilmatehon vähentäminen 280 m ³ /h:iin 25 Pa:n vastapaineella
Melutaso (käyttöpisteessä)	46 dB(A)
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT TS IT
Käyttölämpötila-alue	5 °C...55 °C
Nimellisteho	42,5 W
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,62 kg
Bruttopaino	3,62 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m ³ /h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005

Hyväksynät

Hyväksynät	UL UL + C-UL (listed)
------------	--------------------------

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK