

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5503.110

Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 19.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5503.110 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT rei'itetyllä ovella, 482.6 mm (19") kiinnitysprofiileilla

TS IT, tuuletettu, tilojen jäähdytykseen. 19-tuumainen, syvyysäädetävät 19 tuuman profiilikiskot mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 5503.110
Materiaali	teräslevy Alumiini
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035 Sisäasennus, tuuletusritilä edessä: RAL 9005
Toimitus	Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E Kaksi 482,6 mm (19")-kiinnitysprofiilia edessä ja takana, asennus syvyysäätkiskoihin pikakiinnityksellä Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen) 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyysuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle. Teräsovi takana, ilmanvaihdolla (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), 180°:n saranat

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt	24 U
Korkeusyksiköt	24 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	147 mm / 105 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	545 mm
Design doors	tuuletettu
Rakenne 19"-taso(t)	Profiilikiskot, 482,6 mm (19")
Kuormitettavuus	15 000 N
Ohje	Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	58 kg
Bruttopaino	60 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TS IT 800x1200x800 24U ilm.ovi

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Vaativustenmukaisuusvakuutus