

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5504.151

Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 2.2.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5504.151 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, esiasennettu, 482.6 mm (19") asennuskehyksellä

TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. Käytännölliset varustelut, esiasennettu. 19-tuumainen, 19 tuuman asennuskehykset mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 5504.151
Materiaali	Teräslevy Alumiini Jalustan kulmapala: teräslevyä Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovet, katto ja sivuseinät: pohjamaalattu ja pulverimaalattu
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035 Sisäasennus, jalusta: RAL 9005

ominaisuudet

Toimitus	Kaappirunko TS 8 ovilla, kattolevyllä, jalustalla ja sivuseinillä Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyysuunnassa Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. Liitántätarvikkeet potentiaalitasaukseen keskitetyllä maadoituspisteellä, esiasennettu 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) Pohjakannatin Pohjamoeduuli edessä asennettu säleiköksi Jalustan ilmastoitu peitelevy 100 mm Jalustan peitelevyt sivulle Jalustan kulmapalat ja peitelevyt eteen ja taakse, kulma- ja rivityssuojat kuuluvat toimitukseen Sivuseinät, yksiosaiset, lukittavat 4 säätöjalkaa M12 jalusta-adapterilla (sis. toimitukseen) 4 kaapelien vedonpoistokiskoa (hammastus) ulommalle asennustasolle, sopii kaapin syvyyteen (sis. toimitukseen) 10 kaapelinojhaussankaa, metallia 125 x 65 mm (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyysuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle. Teräslevyovi taakse, 180°-saranat
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 1.000 mm
Korkeusyksiköt	24 U
Korkeusyksiköt	24 U
Korkeus, sis. jalusta	1 300 mm
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	87 mm / 165 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	745 mm
Rakenne 19"-taso(t)	Asennuskehys, 482,6 mm (19")

ominaisuudet

Kuormitettavuus	15 000 N
Ohje	Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	118
Bruttopaino	124
EAN	4028177705890
E-Number Sweden	E7239892
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus