


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5505.120

Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 4.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5505.120 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, 482.6 mm (19") kiinnitysprofileilla

TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. 19-tuumainen, syvyysäädettävät 19 tuuman profiilikiskot mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 5505.120
Materiaali	Teräslevy Alumiini Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035 Sisärakenteet: RAL 9005

ominaisuudet

Toimitus	Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E Kaksi 482,6 mm (19")-kiinnitysprofiilia edessä ja takana, asennus syvyyssäätökiskoihin pikakiinnityksellä Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. Liitántätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen) 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyyssuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle. Teräslevyovi takana, umpinainen, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 1.800 mm Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt	38 U
Korkeusyksiköt	38 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	147 mm / 105 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	545 mm
Design doors	kiinni
Rakenne 19"-taso(t)	Profiilikiskot, 482,6 mm (19")
Kuormitettavuus	15 000 N
Ohje	Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	94,9 kg
Bruttopaino	98 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TS IT 800x1800x800 38U laiteovi

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus