


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5505.181

Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5505.181 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT rei'itetyllä ovella 482.6 mm (19") asennuskehyksellä

TS IT, tuuletettu, tilojen jäähdytykseen. 19-tuumainen, 19 tuuman asennuskehukset mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.

ominaisuudet

| | |
|----------------|--|
| Tilausnro | DK 5505.181 |
| Materiaali | teräslevy Alumiini |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus |
| General colour | RAL 7035 |
| Väri | Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035 Sisäasennus, tuuletusritilä edessä: RAL 9005 |
| Toimitus | Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyysuunnassa Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. Liitántätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen) 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyysuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle. Teräsovi takana, ilmanvaihdolla (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat |

ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Mitat | Leveys: 800 mm Korkeus: 1.800 mm Syvyys: 800 mm |
| Korkeusyksiköt | 38 U |
| Korkeusyksiköt | 38 U |
| Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana | 147 mm / 105 mm |
| Tasojen etäisyys (toimitettaessa) | 545 mm |
| Design doors | tuuletettu |
| Rakenne 19"-taso(t) | Asennuskehys, 482,6 mm (19") |
| Kuormitettavuus | 15 000 N |
| Ohje | Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180° |
| Pohjamateriaali | Alumiini |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 83,6 kg |
| Bruttopaino | 88 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Tuotekuvaus | TS IT 800x1800x800 38U ilm.ovi 19"kehys |

Hyväksynät

| | |
|---------------|------------------------------|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikaatit | Pintakäsittely |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |