

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5506.790

Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 15.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5506.790 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, IP 55

TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. Ilman 19 tuuman sisärakennetta käytettävissä tyhjänä kaappina eri mitoissa ja suojausluokkaan IP55 saakka.

ominaisuudet

Tilausno	DK 5506.790
Materiaali	teräslevy Alumiini
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Toimitus	Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä Alumiininen laiteovi edessä (180°) Teräslevyovi taakse, 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisyylinterille ja turvalukolle 3524 E Kattolevy, yksiosainen, umpinainen Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen) Liitántätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen) 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm
Design doors	Umpinainen, IP 55
Rakenne 19"-taso(t)	ilman 19":n sisärakennetta

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55 vain rivitystiivistyksen tai ruuvattujen sivuseinien yhteydessä
Ohje	Rivitetessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180° Kaapeissa, joiden korkeus ja syvyys on 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sivuseinät on tilattava erikoistilauksena, ja ne toimitetaan kaappiin asennettuina
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	89 kg
Bruttopaino	94 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TS IT 800x2000x600 42U IP55 laiteovi

Hyväksynät

Hyväksynät	UL UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus