


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5507.110

# Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5507.110 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT rei'itetyllä ovella, 482.6 mm (19") kiinnitysprofiileilla

TS IT, tuuletettu, tilojen jäähdytykseen. 19-tuumainen, syvyysäädetävät 19 tuuman profiilikiskot mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.



## ominaisuudet

|                |  |
|----------------|--|
| Tilausnro      | DK 5507.110  |
| Materiaali     | teräslevy<br>Alumiini  |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu<br>Sisärakenteet: pohjamaalattu<br>Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus |
| General colour | RAL 7035   |
| Väri           | Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035<br>Sisäasennus, tuuletusritilä edessä: RAL 9005                         |

# ominaisuudet

|  |  |
|--|--|
| Toimitus   | <p>Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä<br/>Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), 180°-saranat<br/>Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisynterille ja turvalukolle 3524 E<br/>Kaksi 482,6 mm (19")-kiinnitysprofilia edessä ja takana, asennus syvyyssätökiskoihin pikakiinnityksellä<br/>Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.<br/>Liitántätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)<br/>12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)<br/>50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)<br/>IPPC-lava<br/>Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyyssuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle.<br/>Teräsovi takana, ilmanvaihdolla (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat</p> |
| Mitat  | <p>Leveys: 800 mm<br/>Korkeus: 2.000 mm<br/>Syvyys: 800 mm</p>   |
| Korkeusyksiköt                                     | 42 U   |
| Korkeusyksiköt                                     | 42 U   |
| Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana | 147 mm / 105 mm  |
| Tasojen etäisyys (toimitettaessa)                  | 545 mm   |
| Rakenne 19"-taso(t)                                | Profiilikiskot, 482,6 mm (19")   |
| Kuormitettavuus                                    | 15 000 N   |
| Ohje   | Rivittäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°   |
| Pohjamateriaali                                    | Teräslevy  |
| Pakkausyksikkö                                     | 1 kpl  |
| Nettopaino   | 81 kg  |
| Bruttopaino  | 87 kg  |

## ominaisuudet

---

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Tullitariffinimike | 94032080                       |
| ETIM 9             | EC002499                       |
| ECLASS 8.0         | 27180207                       |
| Tuotekuvaus        | TS IT 800x2000x800 42U ilm.ovi |

## Hyväksynät

---

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Hyväksynät    | UL + C-UL (listed)           |
| Sertifikaatit | Pintakäsittely               |
| Selitykset    | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |