

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.130

Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 2.6.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.130 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, IP 55, 482.6 mm (19") kiinnitysprofileilla

TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. 19-tuumainen, syvyysäädettävät 19 tuuman profiilikiskot jopa 1 500 kg:n kuormitukselle eri mitoissa ja suojausluokkaan IP55 saakka.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 5507.130
Materiaali	Teräslevy Alumiininen laiteovi yksiruutuisella turvalasilla, 3 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035 Sisärakenteet: RAL 9005
Toimitus	Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat Teräslevyovi taakse, 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen Kattolevy, yksiosainen, umpinainen
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Korkeusyksiköt	42 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	545 mm
Kuormitettavuus	15 000 N

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Ohje tilausnumerosta	Yksittäisen kaappiin suositellaan tilaamaan ruuvikiinnitteiset sivuseinät.
Ohje	Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	112.5
Bruttopaino	121.5
EAN	4028177696419
ECLASS 8.0	27180207

Hyväksynnät

Sertifikaatit	Kotelointiluokka
---------------	------------------